

**HOLEX®****Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 263 (ISO 11), M20, chwyt kwadratowy: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297145 10
GTIN	4045197885593
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze ośką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 150 mm

szerokość ostrza: 3 mm

do otworów o Ø powyżej: 25 mm

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 6 mm

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	6 mm
chwyt kwadratowy	10 mm
szerokość ostrza	3 mm
do otworów o Ø powyżej	25 mm
długość całkowita	150 mm
Materiał ostrza &nbsp;	M20

