

HOLEX®**Noże do gwintów, prawe, zbliżone do DIN 282 (ISO 12), M20, chwyt kwadratowy: 20 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 297165 20 |
| GTIN | 4045197885685 |
| Klasa artykułu | 22E |

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 140 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| chwyt kwadratowy | 20 mm |
| długość całkowita | 140 mm |
| Materiał ostrza | M20 |