

HOLEX®**Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 263 (ISO 11), M20, chwyt kwadratowy:
16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297145 16
GTIN	4045197885616
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze ośką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 180 mm

szerokość ostrza: 5 mm

do otworów o Ø powyżej: 40 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 12 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	16 mm
szerokość ostrza	5 mm
do otworów o Ø powyżej	40 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	12 mm
długość całkowita	180 mm
Materiał ostrza 	M20

