

**HOLEX®****Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7), M20, Wysokość chwytu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297030 25
GTIN	4045197885562
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla bora nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 140 mm

szerokość chwytu: 16 mm

szerokość ostrza: 6 mm

**Opis techniczny**

szerokość ostrza	6 mm
Wysokość chwytu	25 mm
szerokość chwytu	16 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza &nbsp;	M20

