

Garant**Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: A1225****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540440 A1225
GTIN	4045197679871
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. **Kształt walcowy (ZYAS), bez uzębienia czołowego.**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Walec bez uzębienia czołowego

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	bardzo drobny
Kształt	A1225
Ø główki	12 mm
długość główki L ₁	25 mm
opis kształtu	Walec bez uzębienia czołowego

długość całkowita	65 mm
oznaczenie uzębienia	Z FINE
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe