

KERN**Wagi platformowe, typ EOB, maks. zakres ważenia: 150L kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479600 150L
GTIN	4045761124738
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **solidna waga do ważenia paczek przed wysyłką**
- **bardzo prosta obsługa za pomocą czterech przycisków**
- **moduł wskaz. (obsługi) z wyświetlaczem o cyfrach o wys. 25 mm, połączony z wagą przewodem o dł. 2 m, może być on odłączany od platformy i samodzielnie ustawiany lub montowany**
- **możliwe zasilanie z sieci i z baterii, automatyczne wyłączenie po 3 min.**

w dostawie::

Zasilacz sieciowy i uchwyt ścienny dla wskaźnika.

Wyp. dodatkowe:

6 baterii nr 081561, wielk. LR6, stojak do wskaźnika na zamówienie.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

odczyt: 50 g

powtarzalność: 50 g

wymiary szalki: 550×550 mm

szerokość wyświetlacza: 215 mm

głębokość wyświetlacza: 110 mm

wysokość wyświetlacza: 50 mm

Opis techniczny

powtarzalność	50 g
wysokość wyświetlacza	50 mm
głębokość wyświetlacza	110 mm
wymiary szalki	550×550 mm
masa netto	11 kg
szerokość wyświetlacza	215 mm
odczyt	50 g
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	6
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
wysokość cyfr wyświetlacza	25 mm
Rodzaj produktu	Waga platformowa

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6