

Garant**Frezy do fazowania GARANT Softcut® HSI, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z:
16/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Bardzo wydajne narzędzie do fazowania w ruchu do przodu i wstecz.

wskazówka:

D_{maks} przy zastosowaniu płytek skrawających o $r = 0,4$ mm.

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SO.T 0836..
Liczba ostrzy Z	3
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	110 mm
Ø D	16 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	26,3 mm
Długość wysięgu L_1	35 mm
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219863