



## Narzędzie do dogniatania krążkiem EG5 uniwersalne, typ uchwyty trzpieniowego: S20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	291500 S20
GTIN	4060491000015
Klasa artykułu	29F

### Opis

#### Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.

O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

#### Zalety:

Możliwa jakość powierzchni do  $R_z < 1,0 \mu\text{m}$ .

Możliwe posuwy 1,0 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).

Stale wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

#### Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.

Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie  $1400 \text{ N/mm}^2$  i twardości do 45 HRC.

#### Pasuje do :

Zakres  $\varnothing$  (zalecany): 10 – 100 mm

#### w dostawie::

Dwa krążki wymienne wbudowane w klatkę.

#### wskazówka:

- Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
- Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują Państwo w instrukcji obsługi.

Powierzchnia obróbki i narzędzie zawsze zależne od typu rewolweru (gwiazda/tarcza).

kierunek skrawania: lewo i prawo

Długość wysięgu  $L_1$ : 69 mm

przesunięcie osi końcówek  $f$ : 93,1 mm

maksymalna siła walcowania: 3 kN

Ø rolki: 5 mm

chwyt kwadratowy: 20×20 mm

## Opis techniczny

przesunięcie osi końcówek $f$	93,1 mm
Długość wysięgu $L_1$	69 mm
Ø rolki	5 mm
maksymalna siła walcowania	3 kN
chwyt kwadratowy	20×20 mm
typ uchwytu chwytu	S20
kierunek skrawania	lewo i prawo
Rodzaj produktu	Narzędzie wygładzające