

Garant**Wiertło centrujące HSS-E R z powierzchnią, TiAlN, Ø nom. DC k12: 6,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111455 6,3
GTIN	4045197854001
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu, rowkowane spiralnie.

Cechy nawiertaków do nakiełków typu promieniowego. Kształt R: Patrz nr 111350

Ø nom. D_c: 6,3 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 100 – 150 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

s – 0,1: 14 mm

długość całkowita L: 71 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

s – 0,1	14 mm
długość całkowita L	71 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
Ø nom. D _c	6,3 mm
tolerancje chwytu	h7
do Ø obrabianego przedmiotu	100 – 150 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

norma	DIN 333
typ	R
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębienia z promieniem	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Chwyt walcowy z h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków