

Pneumatische

**Nożyce gilotynowe, model: 1BR/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Klasa artykułu	76L

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo stabilny korpus ze stali ulepszonej cieplnie. Sanie nożowe, wahadłowe, pracujące bez luzów, o małym tarciu. Nóż ze specjalnej stali narzędziowej, specjalnie hartowanej i szlifowanej. Dźwignia wyposażona jest w sprężynę amortyzującą, co zapobiega wypadkom. Sworznie regulowane, wszystkie modele wyposaż. w bezstopniowo regulowany dociskacz. z przełożeniem kolankowym. Do cięcia blach i prętów.

**Powłoka lakiernicza:**

Czerwono-brązowa.

**wskazówka:**

- **W przypadku późniejszego zamawiania noży zastępczych wymagane są następujące informacje: producent, model, w miarę możliwości numer maszyny i dokładne rysunki wymiarowe.**
- **Proszę przestrzegać: Podana wydajność cięcia to wydajność maksymalna. W przypadku większych wymogów polecamy wyższy model.**
- **Dane dot. wydajności cięcia odnoszą się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 450 N/mm<sup>2</sup>.**

do cięcia blachy o grubości: do 4 mm

do cięcia prętów okrągłych o Ø: do 10 mm

długość noża górnego: 149 mm

długość noża dolnego: 120 mm

masa: 10,5 kg

## Opis techniczny

do cięcia blachy o grubości	do 4 mm
model	1BR/4
długość noża dolnego	120 mm
do cięcia prętów okrągłych o $\varnothing$	do 10 mm
masa	10,5 kg
długość noża górnego	149 mm

## Akcesoria

Sprężyna zabezpieczająca dźwignię pasuje do modelu 1BR4/2	769933 1BR4/2
Noże zamienne do blachy (górne) model 1BR/4	769932 1BR/4
Noże zamienne do blachy (dolne) model 1BR/4	769934 1BR/4
Sprężyna zabezpieczająca dźwignię pasuje do modelu 1BR/4	769931 1BR/4