

Garant**Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, Ø h6 DC: 1 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 208095 1 |
| GTIN | 4045197854612 |
| Klasa artykułu | 11X |

Opis**Wykonanie:**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 0,7 mm

wymiar S: 0,7 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,005 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------------|
| Liczba zębów Z | 3 |
| wymiar S | 0,7 mm |
| długość całkowita L | 50 mm |
| posuw f_z w stali < 900 N/mm ² | 0,005 mm |
| Ø chwytu D_s | 3 mm |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 |

| | |
|---|-------------------|
| długość ostrzy L_c | 0,7 mm |
| Ø ostrzy D_c | 1 mm |
| współczynnik korekcyjny f_z | 1,25 |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu | 0,7 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 0,7 mm |
| Frezowanie fazek | 45 stopni |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | VHM |
| norma | Norma zakładowa |
| typ | N |
| Tolerancja Ø nominalnej | h6 |
| kierunek dosuwu | poziome i ukośne |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| tolerancje chwytu | h6 |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Frezy trzpieniowe |