

Garant
Okrawacze VHM 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 1 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208105 1
GTIN	4045197854636
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 0,7 mm

wymiar S: 0,7 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,005 mm

Opis techniczny

chwyt	DIN 6535 HA z h6
wymiar S	0,7 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,005 mm
Ø ostrzy D_c	1 mm
Ø chwytu D_s	3 mm
długość całkowita L	50 mm

długość ostrzy L_c	0,7 mm
Liczba zębów Z	3
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,7 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	0,7 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe