

**Okrawacze VHM 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208137 1
GTIN	4045197854681
Klasa artykułu	12X

Opis**Wykonanie:**tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.****Zastosowanie:**Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c: 0,9 mm

wymiar S: 0,9 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s: 3 mmposuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,005 mm**Opis techniczny**

długość ostrzy L _c	0,9 mm
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,005 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Ø chwytu D _s	3 mm
długość całkowita L	38 mm
Ø ostrzy D _c	1 mm
Liczba zębów Z	3

wymiar S	0,9 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	0,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,9 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe