




## Krażki ściernie mocowane na rzepy ABRANET®, Ø 77 mm, ziarnistość: 80



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 567801 80     |
| GTIN             | 6416868670578 |
| Klasa artykułu   | 56M           |

### Opis

#### Wykonanie:

Tarcze ściernie mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o **siatkowej strukturze** z tysiącami otworów.

#### Zaleta:

- **szlifowanie bezpyłowe** - najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska
- **niezatykanie krążków ściernych** (unikanie wad powierzchni i odkładania się pyłu)
- **lepsze powierzchnie szlifowane przy niższym zużyciu materiałów ściernych**
- **wyższa efektywność** - wydajność usuwania materiału zwiększa się wielokrotnie w zależności od powierzchni.

#### Zastosowanie:

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.

### Opis techniczny

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ziarnistość                       | 80       |
| Ø tarczy                          | 77 mm    |
| Seria                             | ABRANET® |
| oznaczenie ziarnistości           | A        |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %  |
| Atrybut nazwy produktu            | Ø 77 mm  |

## Karta danych

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Maszyna napędowa        | Szlifierki oscylacyjne           |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s                           |
| Rodzaj produktu         | Krażki ścierne mocowane na rzepy |

### Dane użytkownika

|                                                                           | przydatność          | $V_c$ | kod ISO |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|
| Al / Mg                                                                   | nadaje się           |       |         |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>                                              | nadaje się warunkowo |       |         |
| CuZn                                                                      | nadaje się           |       |         |
| tworzywo sztuczne,<br>tworzywo sztuczne<br>wzmocnione włóknem<br>szklanym | nadaje się           |       |         |
| drewniane                                                                 | nadaje się           |       |         |
| lakiery                                                                   | nadaje się           |       |         |
| suchy                                                                     | nadaje się           |       |         |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/567801-80>