



Krażki ścierne mocowane na rzepy ABRANET® ACE, Ø 150 mm, ziarnistość: 800



Dane zamówienia

Numer katalogowy	567804 800
GTIN	6416868220308
Klasa artykułu	56M

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o **siatkowej strukturze** z tysiącami otworów.

ABRANET® ACE ze zoptymalizowaną strukturą siatkową i **ziarnem ceramicznym (CER)** zapewniają bardzo wysoką wydajność szlifowania i **większą trwałość**.

Zalety:

- **szlifowanie bezpyłowe** - **najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska**
- **niezatykanie krążków ściernych** (unikanie wad powierzchni i odkładania się pyłu)
- **lepsze powierzchnie szlifowane przy niższym zużyciu materiałów ściernych**
- **wyższa efektywność** - wydajność usuwania materiału zwiększa się wielokrotnie w zależności od powierzchni.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki **materiałów bardzo twardych**, jak np. lakiery UV, podkłady, twarde drewno; nadają się dobrze do stali.

Opis techniczny

Karta danych

ziarnistość	800
Ø tarczy	150 mm
Seria	ABRANET® ACE
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krążki ściernie mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/567804-800>