

**HOLEX®**

**Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  główki  $\times$  długość główki: 30X30 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553600 30X30
GTIN	4045197240200
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

minimalna prędkość obrotowa: 13000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

minimalna prędkość obrotowa	13000 min <sup>-1</sup>
długość główki	30 mm
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min <sup>-1</sup>
$\varnothing$ główki	30 mm
opis kształtu	walcowy
$\varnothing$ chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

