




Krażki ścierne mocowane na rzepy ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, ziarnistość: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	567805 40
GTIN	6416868271669
Klasa artykułu	56M

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o **siatkowej strukturze** z tysiącami otworów.

Zalety:

- **Szlifowanie bezpyłowe: najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska.**
- **Ściernice nie zatykają się (unika się wad powierzchni i odkładania się pyłu).**
- **Gwarantującą lepszą jakość powierzchni przy mniejszym zużyciu ścierniwa.**
- **Wysoka efektywność – w zależności od rodzaju powierzchni wydajność obróbki ubytkowej zwiększa się wielokrotnie.**

ABRANET® ACE HD ze wzmocnioną, bardzo odporną na rozrywanie strukturą sieciową (krawędź) i ziarnem ceramicznym (CER). Bardzo wysoka wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Do zastosowań wymagających szczególnie dużej wydajności, jak **szlifowanie ubytkowe tworzyw wielowarstwowych, aluminium itp.**

Opis techniczny

Karta danych

ziarnistość	40
Ø tarczy	150 mm
Seria	ABRANET® ACE HD
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
podłoże ścierniwa	tkanina poliamidowa
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
liczba otworów odsysających	15
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ściernie mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
CuZn	nadają się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się		
drewniane	nadają się		
lakiery	nadają się		
suchy	nadają się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/567805-40>

