


**Krażki ścierne mocowane na rzepy ABRANET®, Ø 77 mm, ziarnistość: 240****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567801 240
GTIN	6416868666540
Klasa artykułu	56M

Opis**Wykonanie:**

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o **siatkowej strukturze** z tysiącami otworów.

Zalety:

- **szlifowanie bezpyłowe** - najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska
- **niezatykanie krążków ściernych** (unikanie wad powierzchni i odkładania się pyłu)
- **lepsze powierzchnie szlifowane przy niższym zużyciu materiałów ściernych**
- **wyższa efektywność** - wydajność usuwania materiału zwiększa się wielokrotnie w zależności od powierzchni.

Zastosowanie:

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.

Opis techniczny

ziarnistość	240
Ø tarczy	77 mm
Seria	ABRANET®
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 77 mm

Karta danych

Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ścierne mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/567801-240>