



Diamentowe tarcze ściernie do przecinania PREMIUM*** do cięcia kamienia, Ø tarczy: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	569640 100
GTIN	9003173565698
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Solidna, wąska tarcza stalowa z wlutowanymi segmentami diamentowymi, umieszczonymi w specjalnym materiale. Wysoka **wydajność, bardzo duża trwałość i praca bez drgań** (gładkie powierzchnie), do szlifowania na sucho.

Zastosowanie:

Do szlifowania, wyrównywania, wygładzania kamieni i betonu szlifierkami kątowymi. Optymalna prędkość obrotowa 10 000-12 000 obr./min. Maksymalna prędkość obrotowa 15 000 obr./min. oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: płaskie

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: płaskie

Opis techniczny

korpus	Talerz stalowy
Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	płaskie

Ø tarczy	100 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe,
zalecana prędkość obrotowa	10000 - 12000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹