

Garant**Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 8,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114580 8,6
GTIN	4045197855688
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostreniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 68,1 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 81 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 8,6 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,09 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h8
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	68,1 mm
Długość rowków wiórowych L _c	81 mm
długość całkowita L	125 mm
Liczba ostrzy Z	2

Ø chwytu D _s	8,6 mm
norma	DIN 338
Ø nom. D _c	8,6 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114580, w kasecie Typ 6-10

115450 6-10