

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka stożkowa odsadzona drut ze stali INOX, 0,50 mm , Ø szczotki
D1×gwint M: 115XM14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaku, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

gwint M: M14

szerokość drutu L₁: 12 mm

wysokość drutu H₁: 24 mm

liczba warkoczy: 20

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	115 mm
---------------------------	--------

liczba warkoczy	20
wysokość drutu H ₁	24 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	12 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka stożkowa