




Diamantowe tarcze ściernicze do cięcia "4 w 1" PREMIUM*** Premium, Ø tarczy: 230 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	569735 230
GTIN	9003177046179
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Diamantowe ściernice tarczowe do cięcia na sucho i na mokro, Ø otworu 22,23 mm.

- **szybsze cięcie dzięki ostrej powłoce diamentowej**
- **znacznie większa trwałość, rzadsza wymiana ściernic**
- **niezmienna Ø - stała głębokość cięcia**
- **zmniejszona emisja pyłów - tarcza prawie się nie ściera.**

Bardzo wysoka wydajność i trwałość dzięki nowej technologii segmentowej ze zoptymalizowanym rozkładem ziaren. Skrawanie szybsze o 20-30 % przy **mniejszych wibracjach i dokładniejszych krawędziach przekroju**. Do **uniwersalnego zastosowania** w betonie, twardej kamieniu, materiałach ściernych oraz żelbecie. **Wysokość pokrycia 14 mm.**

Norma:

Diamantowe tarcze do przecinania **na sucho i na mokro**. Ø otworu 22,23 mm.

Bardzo duża moc i trwałość oraz gładkie krawędzie cięcia. **Uniwersalne zastosowanie** w betonie, kamieniu naturalnym, materiałach ściernych oraz stali.

Zastosowanie:

Do przecinania wszystkich dostępnych materiałów budowlanych, jak: beton (również zbrojony), cegły, kamień naturalny, glazura, ceramika, stal itp.

wskazówka:

- **powłoka diament. ostrzona z kier. obrotów. Przestrzegać kierunku obrotów!**

· inne tarcze diamentowe - na zamówienie.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
grubość okładziny	14 mm
Ø tarczy	230 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min ⁻¹
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
Kształt	41
opis kształtu	proste
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze do cięcia