

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 / 0,35 mm, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 250X30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcijnym** (w zakresie dostawy). otwór z podwójnym rowkiem wpustowym.

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

szerokość szczotki: 25 mm

Ø otworu  $d_1$ : 50,8 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 80 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm

wysokość drutu  $H_1$ : 50 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 3600 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø pierścienia redukcyjnego	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
----------------------------	---

wysokość drutu H <sub>1</sub>	50 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	80 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	250 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3600 min <sup>-1</sup>
szerokość szczotki	25 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	50,8 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa