

Garant**Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114610 3
GTIN	4045197856142
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Końcówka o kształcie S.

Wiertło kręte HPC o wysokiej wydajności do wysokostopowych i bardzo wytrzymałych materiałów. Wyjątkowo stabilne dzięki **wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi rowków mocujących**. Zaostrzenie z korektą kąta mocowania. Precyzyjny ruch obrotowy zapewniający dokładne otwory.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 28,5 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 33 mm

długość całkowita L: 61 mm

\varnothing chwytu D_s : 3 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

\varnothing nom. D_c	3 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
Długość rowków wiórowych L_c	33 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/obr,

długość całkowita L	61 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	28,5 mm
norma	DIN 338
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E PM
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E-PM nr 114610, w kasecie Typ 1-10	115465 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS/E-PM nr 114610, w kasecie Typ 1-13	115465 1-13