

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 178X22 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	571250 178X22
GTIN	4017359017753
Klasa artykułu	57L

## Opis

### Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

### Zastosowanie:

**skręcenie w lewo** zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

szerokość drutu L<sub>1</sub>: 14 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 38 mm

liczba warkoczy: 32

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,5 mm
wysokość drutu H <sub>1</sub>	38 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	178 mm

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
liczba warkoczy	32
szerokość drutu L <sub>1</sub>	14 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	22 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa