

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M:  
80XM14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572100 80XM14
GTIN	4017359006467
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie. Z zabezpieczającym pierścieniem podporowym**, po zdjęciu do dyspozycji są dodatkowe wys. robocze.

**Zastosowanie:**

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**.

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 25 + 15 mm

zabezpieczający pierścień podporowy: tak

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

wysokość pokrycia	0,5 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	80 mm
wysokość drutu H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	tak

maksymalna prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana