


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka tarczowa skręcanie naprzemiennie, drut ze stali INOX 0,50 mm, Ø  
szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 115X22mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Klasa artykułu	57L

## Opis

### Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

### Zastosowanie:

**skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo)** w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

## Opis techniczny

Długość drutu H <sub>1</sub>	24 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	115 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>

liczba warkoczy	20
szerokość drutu L <sub>1</sub>	14 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	22 mm
materiał pokrycia	drut INOX
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa