

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut mosiężny, 0,15 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 80X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do obróbki mosiądzu, miedzi, metali lekkich itd. Do polerowania, wykańczania powierzchni itd.

szerokość szczotki: 24 mm

Ø otworu d₁: 20 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 8 mm

wysokość drutu H₁: 20 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 10000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	80 mm
---------------------------	-------

Ø pierścienia redukcyjnego	8 mm
wysokość drutu H ₁	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	10000 min ⁻¹
szerokość szczotki	24 mm
Ø otworu d ₁	20 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa