

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa mikrościerająca, 0,6 mm, SiC 120, Ø  
szczotki D1×szerokość szczotki: 100X12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570320 100X12
GTIN	4017359163825
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

**Jednorzędowa szczotka** z falowanym materiałem na lamowania.

**Zastosowanie:**

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø otworu  $d_1$ : 12 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 20 mm

wysokość drutu  $H_1$ : 21 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	8000 min <sup>-1</sup>
wysokość drutu $H_1$	21 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	20 mm

Ø szczotki D <sub>1</sub>	100 mm
szerokość szczotki	12 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	12 mm
Materiały ściernie	Osadzony karborund (SiC)
materiał pokrycia	mikrościerająca, karborund
oznaczenie ziarnistości	SiC
wysokość pokrycia	0,6 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa