

**Garant****Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	1146107
GTIN	4045197856548
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Końcówka o kształcie S.

**Wiertło kręte HPC o wysokiej wydajności** do wysokostopowych i bardzo wytrzymałych materiałów. Wyjątkowo stabilne dzięki **wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi rowków mocujących**. Zaostrzenie z korektą kąta mocowania. Precyzyjny ruch obrotowy zapewniający dokładne otwory.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 58,5 mm

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 69 mm

długość całkowita L: 109 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/obr,

**Opis techniczny**

norma	DIN 338
Ø nom. D <sub>c</sub>	7 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Liczba ostrzy Z	2

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/obr,
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	69 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	58,5 mm
długość całkowita L	109 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

## Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E-PM nr 114610, w kasecie Typ 1-13	115465 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS/E-PM nr 114610, w kasecie Typ 1-10	115465 1-10