



Pneumatyczny przyrząd smarujący, mobilny, nadają się do zbiorników o pojemności: 50 kg



Dane zamówienia

Numer katalogowy	084000 50
GTIN	4024937412879
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Mobilny pneumatyczny przyrząd smarujący z wózkiem do ekonomicznego i bezpiecznego transportu smarów długotrwałych. Duża zdolność transportowa dzięki przełożeniu 1:55 oraz podłączeniu ssania i zabezpieczającym węzom smarującym o dużej średnicy. Odpowiedni do olejów i tłuszczów do klasy konsystencji 2, również tłuszczów Bio (tłuszcze wielokrotnego użytku).

w dostawie::

Pokrywa pojemnika, stalowa pokrywa zabezpieczająca przed pyłem, wysokociśnieniowy pistolet do smarowania i 4 m wąż.

wskazówka:

Przyrząd do smarowania smaruje się samoczynnie i nie wymaga dodatkowej olejarki. Zaleca się używanie reduktora ciśnienia z odwadniaczem.

Ø wewn. zbiornika: 360 - 405 mm

wydajność maksymalna: 600 g/min

maks. ciśnienie smarowania: 400 bar

wymagane ciśnienie powietrza: 3 - 10 bar

Opis techniczny

maks. ciśnienie smarowania	400 bar
wydajność maksymalna	600 g/min
Ø wewn. zbiornika	360 - 405 mm
wymagane ciśnienie powietrza	3 - 10 bar
nadają się do zbiorników o pojemności	50 kg