

HOLEX®

**Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm, Ø
główki×długość główki: 10X20 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553600 10X20
GTIN	4045197524706
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

minimalna prędkość obrotowa: 38000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 55000 min⁻¹

Opis techniczny

minimalna prędkość obrotowa	38000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	55000 min ⁻¹
długość główki	20 mm
Ø główki	10 mm
opis kształtu	walcowy
Ø chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

