

Garant**Frezy trzpieniowe VHM MTC, AlCrN, Ø f8 DC: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202396 1,5
GTIN	4045197857439
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria rowków wiórowych i wzmocniony rdzeń.

Do frezowania zgrubnego w zakresie MTC w pełnym materiale do $1,5 \times D$.

Zzaszlifowaniem mimośrodowym.

Długości zbliżone do **DIN 6527**.

Ulepszona powłoka zapewniająca mniejsze siły skrawania przy zwiększonej jednocześnie trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Tolerancja Ø nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HB

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 4 mm

wysięg L_1 z szyjką: 7,5 mm

Ø szyjki D_1 : 1,44 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

Opis techniczny

chwyt	DIN 6535 HB h6
wysięg L_1 z szyjką	7,5 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HB
\varnothing ostrzy D_c	1,5 mm
długość całkowita L	57 mm
\varnothing szyjki D_1	1,44 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Liczba zębów Z	3
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
\varnothing chwytu D_s	6 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
długość ostrzy L_c	4 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,75 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	MTC

tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe