

**Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 56 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484000 56
GTIN	2050001951571
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

trzępnie pomiarowe z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.

sprawdziany do tolerancji H7.

**Norma:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**wskazówka:**

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), np. nr 484000, wielk. 82.**
- **sprawdziany odbiorcze (bez naddatku na ścieranie) zob. nr 484027/484028**
- **sprawdzian o wymiarach pośrednich i wszystkie Ø z tolerancjami liczbowymi zob. nr 484025/484026.**

Kalibracja: M2

**Opis techniczny**

Ø wymiaru nomin.	56 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
pole tolerancji	H
jakość	7
Kalibracja	M2

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 60 mm	018400 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm	019620 60