

Garant**Okrawacze VHM 120°, bez powłoki, Ø h6 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208090 6
GTIN	4045197858429
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 60 stopni

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 1,75 mm

wymiar S: 3,4 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm

Opis techniczny

wymiar S	3,4 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm
długość ostrzy L_c	1,75 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Liczba zębów Z	4

długość całkowita L	57 mm
Ø ostrzy D _c	6 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
Kąt sfazowania naroży	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	1,75 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy obcinaniu	1,75 mm
Frezowanie fazek	60 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	120 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------