

Garant**Piła tarczowa, bez powłoki, Ø×grubość: 100X3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Klasa artykułu	17C

Opis**Wykonanie:**

ostrze z węgliką spiekanego. Kształt zęba i liczba zębów zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki stali. Bardzo dobrze nadaje się także do stali < 1100 N/mm².

GARANT Piła tarczowa z węglnikami spiekanyymi do bardzo głębokiego cięcia. Piły tarczowe ze zmienną podziałką zapewniają spokojną pracę. Zalecamy dosuwanie promieniowe, w celu zmniejszenia drgań i zwiększenia trwałości narzędzia.

Opis techniczny

Grubość	3 mm
Ø otworu	16 mm
Ø	100 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,02 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	32 mm
Liczba zębów Z	26

odpowiedni adapter	179907 63; 80; 100
Wyposażenie	HM
Ø otworu zabieraka	4,4 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka	25,5 mm
Liczba otworów zabieraka	4
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	125 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	110 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	80 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadają się		