

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,35 mm, Ø szczotki D1: 60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573000 60
GTIN	4017359005767
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych. Z **gwintem wewnętrznym M14**.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

wysokość drutu H_1 : 20 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H_1	20 mm
wysokość pokrycia	0,35 mm
Ø szczotki D_1	60 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana