



Okrawacze VHM 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	208107 3
GTIN	4045197858801
Klasa artykułu	12X

Opis

Wykonanie:

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 2,1 mm

wymiar S: 2,1 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,01 mm

Opis techniczny

chwyt	DIN 6535 HA z h6
długość ostrzy L_c	2,1 mm
Ø ostrzy D_c	3 mm
Ø chwytu D_s	3 mm
długość całkowita L	38 mm
Liczba zębów Z	3
wymiar S	2,1 mm

posuw f_z w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	2,1 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe