

**HOLEX®****Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty, Długość całkowita: 180 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	723395 180
GTIN	4045197887436
Klasa artykułu	72B

## Opis

### Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia i zaciskania dzięki optymalnemu przełożeniu.

Szczęki niepowlekane, uchwyty z nasadkami wielokomponentowym.

### Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (wysoka wytrzymałość przy twardym drucie). Odpowiednia do dużych obciążeń.

### Norma:

**DIN ISO 5749**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 3,8 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,7 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 2,2 mm

## Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	2,2 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	3,8 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,7 mm
norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	z nasadkami wielokomponentowymi
metoda wykonania	kuta matrycowo i hartowana w oleju
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	pusta