


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane mikrościerające, ziarno SiC 320, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 50X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego, powlekane karborundem (SC), wprasowane w stalową tuleję; **Ø trzpienia 6 mm.**

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø szczotki D₁: 50 mm

wysokość drutu H₁: 12 mm

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	320
wysokość drutu H ₁	12 mm

zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Ø chwytu D _s	6 mm
oznaczenie ziarnistości	SiC
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa