

HOLEX**Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty, Długość całkowita: 160mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	723395 160
GTIN	4045197887429
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia i zaciskania dzięki optymalnemu przełożeniu.

Szczęki niepowlekane, uchwyty z nasadkami wielokomponentowym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (wysoka wytrzymałość przy twardym drucie). Odpowiednia do dużych obciążeń.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do Ø	3,4 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	160 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	kuta matrycowo i hartowana w oleju

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	pusta
Rodzaj produktu	Szczypce tnące