

HOLEX®**Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty, Długość całkowita: 140 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	725245 140
GTIN	4045197887450
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Smukła forma, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Szczęki niepowlekane, uchwyty z nasadkami wielokomponentowym.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1,8 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	1,8 mm
długość całkowita	140 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,8 mm
Uchwyt	z nasadkami wielokomponentowymi
metoda wykonania	kuta matrycowo i hartowana w oleju
materiał	Stal chrom-wanad
powierzchnia	pusta

