

Garant**Okrawacze VHM 30°, bez powłoki, Ø h6 DC: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208150 2
GTIN	4045197859198
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**Tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 15 stopni

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 3,7 mm

wymiar S: 3,7 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 3 mmposuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,01 mm**Opis techniczny**

posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,01 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
wymiar S	3,7 mm
długość ostrzy L_c	3,7 mm
Ø ostrzy D_c	2 mm
Liczba zębów Z	3

długość całkowita L	50 mm
Ø chwytu D_s	3 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	75 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3,7 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	3,7 mm
Frezowanie fazek	15 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	30 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe