

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowa szczotka druciana drut ze stali INOX, 0,30 mm, Ø szczotki D1: 60 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 573200 60 |
| GTIN | 4017359005781 |
| Klasa artykułu | 57L |

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych. Z **gwintem wewnętrznym M14**.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

wysokość drutu H₁: 20 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| wysokość pokrycia | 0,3 mm |
| Ø szczotki D ₁ | 60 mm |
| wysokość drutu H ₁ | 20 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 12000 min ⁻¹ |
| gwint M | M14 |
| materiał pokrycia | drut INOX |

splot warkoczowy

falisty

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana