

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowa szczotka druciana drut ze stali INOX, 0,30 mm, Ø szczotki D1: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573200 80
GTIN	4017359005859
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych. Z **gwintem wewnętrznym M14**.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

wysokość drutu H₁: 25 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	80 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
wysokość drutu H ₁	25 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
gwint M	M14

materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana