

HOLEX**Mocne szczypce tnące boczne izolowane wg VDE, Długość całkowita: 180mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	723551 180
GTIN	4045197888044
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HCR), nakładany przegub bez luzów. Szczypce niepowlekane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2,2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,7 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	3,8 mm
długość całkowita	180 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	gładkie

mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące