

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowa szczotka druciana drut ze stali INOX, 0,30 mm, Ø szczotki D1: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573200 100
GTIN	4017359005941
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych. Z **gwintem wewnętrznym M14**.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

wysokość drutu H_1 : 30 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D_1	100 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
wysokość drutu H_1	30 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX

splot warkoczowy

falisty

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana