

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane skręcanie naprzemienne, drut stalowy 0,50 mm ,  
Ø szczotki D1×gwint M: 65XM14mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Klasa artykułu	57L

## Opis

### Wykonanie:

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

**skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo)** w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

### Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.

Z **gwintem wewnętrznym M14.**

## Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
Ø szczotki D <sub>1</sub>	65 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	nie

Długość drutu H <sub>1</sub>	20 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie naprzemiennie
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka druciana