

**Drabiny wolnostojące, aluminiowe, wejście z dwóch stron, liczba stopni: 2X12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Klasa artykułu	98G

Opis**Wykonanie:**

Słupki z rury prostokątnej, rowkowane szczeble 4-kątne 30×30 mm, połączone trwale ze słupkami przez wywinięte obwodowo obrzeże, stożkowe ustawienie słupków dla większej stateczności. Górne końce słupków z zaślepkami. Przymocowane stopy nivello®. Duża stateczność dzięki zabezpieczeniu przed rozsunięciem za pomocą 2 taśm perlonowych o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczenia transportowe. Ocynkowane zawiasy stalowe ze złączką gwintową.

Norma:**DIN EN 131.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg
długość drabiny: 3,51 m
wysokość robocza około: 4,8 m
dolna szerokość zewnętrzna: 0,7 m
masa: 16 kg

Opis techniczny

masa	16 kg
dolna szerokość zewnętrzna	0,7 m

długość drabiny	3,51 m
wysokość robocza około	4,8 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące