

KÄRCHER**Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho, oznaczenie producenta: NT30TL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

uniwersalne **odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho**, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. **Automatyczne wyłączenie** po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.

- **umieszczony u góry duży płaski filtr fałdowy ECO umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra,**
- **automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra,**
- **dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania,**
- **wytrzymały pojemnik o pojemności 30 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.**
- **Umieszczony u góry duży, płaski filtr fałdowy Eco umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra.**
- **Dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania.**
- **Automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra.**
- **Wytrzymały pojemnik o pojemności 30 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.**

w dostawie::

Wąż ssący z kolaniem, metalowa rura ssąca 2x0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy.

wskazówka:

Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.

pobór mocy: 1380 W

pojemność zbiornika: 30 l

średnica nominalna przyłącza: DN 35 mm

długość: 560 mm

szerokość: 370 mm

wysokość: 580 mm

Opis techniczny

długość	560 mm
masa	13,9 kg
długość węża ssącego	2,5 m
poziom natężenia dźwięku przy pracy	69 dB(A)
wydajność objętościowa powietrza	74 l/s
średnica nominalna przyłącza	DN 35 mm
pojemność zbiornika	30 l
liczba turbin	1
wysokość	580 mm
oznaczenie producenta	NT30TL
klasa zapylenia - odkurzacza	L
pobór mocy	1380 W
podciśnienie	254 mbar
Oczyszczanie filtra	Automatyczny system oczyszczania filtra Tact
długość przewodu	7,5 m
szerokość	370 mm
System filtrów	Płaski filtr fałdowy Eco
cechy szczególne	Solidny zbiornik ze zderzakiem

Aksesoria

Filtry fałdowe płaskie pasują do odkurzaczy typu NT30	072809 NT30
Zestawy worków, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu NT30	072808 NT30